

PURITY C FINEST



BELEEF ESPRESSO MET KARAKTER

PURITY C Finest geoptimaliseerd water, met ideale mineraalgehaltenes, laat uw espresso beter smaken doordat de individuele aroma's van de gemalen koffie beter uitkomen. Zo ontstaat de authentieke espressosmaak, zoals u deze het liefst hebt.

Elementen die de smaak en aroma's van de koffie negatief beïnvloeden, zoals chlorine, worden gefilterd terwijl het water zorgt voor een consistente cremalaag en kleur voor die perfecte espresso.

KIES VOOR SCHOON. KIES VOOR GROEN.



Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. BRITA heeft een recyclingprogramma opgericht voor gebruikte filterpatronen. Sinds 1992 kunnen alle onderdelen van BRITA-patronen volledig opnieuw gebruikt worden, zodat al het materiaal gerecycleerd kan worden.

DE VOORDELEN VOOR U

- Unieke, intensieve espressosmaak met een authentiek aroma
- Een zichtbaar volle cremalaag die blijft
- Optimale resultaten voor alle espressospecialiteiten
- Voorkomt kalk- en gipsaanslag en zorgt zo voor betrouwbare bescherming van de machine
- Verwijdering van smaak- en geurverstorende stoffen in het gefilterde water
- Één filterkop concept voor alle filterpatronen in de PURITY C reeks: snel verwisselbaar systeem, innovatieve vergrendeling en geïntegreerd spoelventiel voor eenvoudige bediening



SYSTEMATISCHE FILTERTECHNOLOGIE

1 Voorfiltratie

Een voorfilter houdt grove deeltjes tegen.

2 Totale hardheidsreductie

Deze stap reduceert de totale hardheid van het water en voorkomt kalk- en gipsaanslag.

3 Actiefkoolfiltratie

Al het water – ook het bypass water – wordt door een actiefkoolfilter gevoerd. Smaak- en geurverstorende stoffen worden hierbij verwijderd.

4 Fijnfiltratie

Een filtervlies houdt aan het einde van het filtratieproces fijne deeltjes tegen.



De afbeelding dient ter toelichting van de filter-technologie. Het is niet op schaal.

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Optimale waterkwaliteit

Uitstekende en constante waterkwaliteit – zonder smaak- en geurverstorende stoffen.

Maximale productveiligheid

Voor een probleemloze werking en veilig gebruik.

Eenvoudige bediening

Ongekend eenvoudige en snelle bediening.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.



*geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY C Finest	C150	C500	C1100
Technologie	ontharding		
Capaciteit ¹ bij een totale hardheid van 10° dH en 0% bypass-instelling ²	1.100 l	3.414 l	6.000 l
Max. bedrijfsdruk	8,6 bar		
Watertemperatuur	4 – 30 °C		
Doorstroming bij 1 bar drukverlies	145 l/h	140 l/h	150 l/h
Nominale doorstroming	60 l/h	100 l/h	
Drukverlies bij nominale doorstroming	0,25 bar	0,5 bar	
Afmetingen (b/d/h) filterkop met filterpatroon	117/104/419 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
Gewicht (droog/nat)	1,8/2,8 kg	4,6/6,9 kg	7,7/ 12,5 kg
Aansluitingen (ingang/uitgang)	G3/8" of John Guest 8mm		
Gebruikssituatie	verticaal		

PURITY C Finest	Bestelnummers		
Filterpatroon	1017517 (Pack 1)	1008830 (Pack 1)	1017518 (Pack 1)
Filterkop 0 % ² , G 3/8"	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)		
Filterkop 0 % ² , JG 8	1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)		
Filterkop 0 – 70 % ² , G 3/8"	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20)		
Filterkop 0 – 70 % ² , JG 8	1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)		
PURITY C filterkopset III 0–70 % ² (filterkop G3/8", terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)	1002937		

Accessoires	Bestelnummers
Doorstromingsmeter BRITA FlowMeter 10–100A	298900
Testkit voor totale hardheid	536754
Terugslagklep G3/8"	1000639 (Pack 3)
Terugslagklep JG 8	292069 (Pack 1)

Kijk voor passende slangen en slangensets uit ons breed FlexConnect aanbod en verdere accessoires op onze prijslijst.

Toelichting

¹ De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.

² PURITY Finest C filterpatronen moeten altijd ingesteld worden op een bypass instelling van 0%.

Opgelet: Bij PURITY Finest C filterpatronen wordt al het ingangswater gefilterd. Het filterpatroon kan gebruikt worden met filterkoppen met een variabele of vaste bypass. Als er eventueel een bypass wordt ingesteld, heeft dit geen effect.

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET:

Hoofdkantoor:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA GmbH
Netherlands, Belgium, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven
Netherlands
Tel.: +31 40 281-3959
Fax: +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl | www.brita.be

FILTER MANAGEMENT APP



Download gratis de BRITA Professional FilterManager app en krijg een herinnering voor uw volgende filterwissel – automatisch, waar u ook bent.
Voor smartphone en tablet pc.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
professional.brita.net/app